

DINITROL 6050 PLUS

Polystar gitt

Jellemzői:

A Dinitrol 6050 PLUS 2 komponensű, gyors száradású, extra finom poliészter töltő. Könnyen csiszolható, sima pórusmentes felületet képez. Jó töltő képességű.

Felhasználás:

A Dinitrol 6050 professzionális megoldási lehetőséget kínál az autójavítás során, felületek széles körének javításához. A Dinitrol 6050 PLUS tapad acéllemezre, galvanizált acéllemezre, horganyzott acéllemezre, alapozott és töltött felületekre, nem sérült 2K akril lakk felületekre (mattira csiszolva), üvegszálas részekre, kemény poliuretánra és alumínium ötvözetre.

Előkészítés:

Hőre lágyuló lakk esetén: csiszolás, érdesítés, tisztítás (pl. szilikon eltávolítóval). Az alapfelület legyen száraz, tiszta, zsír- és rozsdamentes, sérülésmentes.

2-K lakk esetén: mattira csiszolás, tisztítás. Az alapfelület por- és zsírmintes legyen.

Galvanizált horganyzott acéllemez esetén: hígítóval vagy etil acetáttal tisztítsa.

Tűzhorganyzott acéllemez esetén: NC hígítóval, vagy szilikon eltávolítóval tisztítsa.

Alumínium aljakok esetén: enyhén csiszolja meg (mivel az alumínium ötvözetek különbözőek, minden esetben el kell végezni a tapadástesztet)

Felhasználás:

A kezelendő felület tiszta, zsír-, por- és rozsdamentes legyen. Érdesítse fel a felületet csiszolópapírral, mert a felérdesített felületre jobban tapad az anyag. A szükséges mennyiségű gittet gondosan keverje össze 2-3% edzővel. A feldolgozási idő (fázekidő) 5–6 perc a hőmérséklettől, illetve az edző mennyiségétől függően. Az anyag átkeményedési ideje kb. 20-30 perc (20 °C), ezután csiszolható (P80-280).

Figyelem: A 6050 PLUS +5 °C alatti hőmérsékleten nem keményedik. Az edző túladagolása a további rétegek (lakk) elszíneződését okozhatja.

A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő anyag használhatatlanná válik!

DINITROL 6050 PLUS**Polystar gitt****Műszaki adatok:**

Szín:	sárga
Bázis:	telítetlen poliészter gyanta
Edző bázisa:	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Lobbanási pont:	<31°C
Sűrűség:	1,8 g/ml
Feldolgozási idő (fázékidő):	kb. 5 perc (20 °C)
Feldolgozási hőmérséklet:	15°C és 25°C között
Kötési idő:	kb. 20-30 perc (függ a hőmérséklettől és az anyagvastagságtól)
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (15 °C – 25 °C között)
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerezés:	2 kg-os tégely
Veszélyességi besorolás:	Xn Egészségre ártalmas

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.